


HOLEX**Užmaunamas raktas T formos rankena, geležtės ilgis 125 mm, Rakto dydis: 12mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 622711 12 |
| GTIN | 4045197950239 |
| Produktų klasė | 62C |

Aprašymas**Modelis:**

Ergonomiškos T formos rankena su maloniu ir patogiu laikyti Santoprene® paviršiumi ir šerdimi iš atsparaus smūgiams plastiko. Geležtė iš chromo vanadžio specialaus plieno. Paviršius chromuotas.

Smūgiams atspari rankena iš plastiko. Geležtė iš vanadžio specialaus plieno, paviršius matiniai chromuotas.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------|---------------------|
| Rakto dydis | 12 mm |
| Geležtės ilgis | 125 mm |
| visas ilgis | 157 mm |
| Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės |
| Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |