



## HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS, be dangos, Ø DC h8: 2,7 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	113005 2,7
GTIN	4045197951960
Produktų klasė	12B

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimui atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio pagalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos sraigtinis griovelis.

Vidinis aušinimas: ne

Norma: DIN 1897

Tolerancija Nominalusis Ø: h8

Smailas kampas: 130 laipsniai

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L<sub>2</sub>: 11,95 mm

Užspaudimo griovelio ilgis c: 16 mm

Bendras ilgis L: 46 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 2,7 mm

Pastūma f plienui < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/aps,

### Techninis aprašymas

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	11,95 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto Ø D <sub>s</sub>	2,7 mm
Norma	DIN 1897
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	2,7 mm
Bendras ilgis L	46 mm

Pastūma f plienui < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/aps,
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Smailas kampas	130 laipsniai
Serija	HOLEX CleverDrill
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Kotas	Cilindrinis kotas
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas