



## HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS, be dangos, Ø DC h8: 5,4 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	113005 5,4
GTIN	4045197952233
Produktų klasė	12B

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimo atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio pagalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifluotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos sraigtinis griovelis.

Vidinis aušinimas: ne

Norma: DIN 1897

Tolerancija Nominalusis Ø: h8

Smailas kampas: 130 laipsniai

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L<sub>2</sub>: 19,9 mm

Užspaudimo griovelio ilgis c: 28 mm

Bendras ilgis L: 66 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 5,4 mm

Pastūma f plienui < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/aps,

### Techninis aprašymas

Pastūma f plienui < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/aps,
Bendras ilgis L	66 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	19,9 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	5,4 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Užspaudimo griovelio ilgis c	28 mm
Norma	DIN 1897

Nominalusis $\varnothing D_c$	5,4 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Smailas kampas	130 laipsniai
Serija	HOLEX CleverDrill
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Kotas	Cilindrinis kotas
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas