



HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS, be dangos, Ø DC h8: 11,8 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	113005 11,8
GTIN	4045197952745
Produktų klasė	12B

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimui atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio pagalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos sraigtinis griovelis.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Vidinis aušinimas: ne

Norma: DIN 1897

Tolerancija Nominalusis Ø: h8

Smailas kampas: 130 laipsniai

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 : 29,3 mm

Užspaudimo griovelio ilgis c: 47 mm

Bendras ilgis L: 95 mm

Koto Ø D_s : 11,8 mm

Pastūma f plienui < 750 N/mm²: 0,1 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2	29,3 mm
Norma	DIN 1897
Koto Ø D_s	11,8 mm
Bendras ilgis L	95 mm

Tolerancija Nominalusis \emptyset	h8
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,1 mm/aps,
Nominalusis $\emptyset D_c$	11,8 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	47 mm
Smailas kampas	130 laipsniai
Serija	HOLEX CleverDrill
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Kotas	Cilindrinis kotas
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas