



HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS, be dangos, Ø DC h8: 2,3 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	113005 2,3
GTIN	4045197951922
Produktų klasė	12B

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimo atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio pagalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifluotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos sraigtinis griovelis.

Vidinis aušinimas: ne

Norma: DIN 1897

Tolerancija Nominalusis Ø: h8

Smailas kampas: 130 laipsniai

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 : 9,55 mm

Užspaudimo griovelio ilgis c: 13 mm

Bendras ilgis L: 40 mm

Koto Ø D_s : 2,3 mm

Pastūma f plienui < 750 N/mm²: 0,05 mm/aps,

Techninis aprašymas

Norma	DIN 1897
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2	9,55 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,05 mm/aps,
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Užspaudimo griovelio ilgis c	13 mm
Bendras ilgis L	40 mm
Koto Ø D_s	2,3 mm

Nominalusis $\varnothing D_c$	2,3 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Smailas kampas	130 laipsniai
Serija	HOLEX CleverDrill
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Kotas	Cilindrinis kotas
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas