



HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS, be dangos, Ø DC h8: 9,4 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	113005 9,4
GTIN	4045197952639
Produktų klasė	12B

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimo atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio pagalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifluotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos sraigtinis griovelis.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Vidinis aušinimas: ne

Norma: DIN 1897

Tolerancija Nominalusis Ø: h8

Smailas kampas: 130 laipsniai

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 : 25,9 mm

Užspaudimo griovelio ilgis c: 40 mm

Bendras ilgis L: 84 mm

Koto Ø D_s : 9,4 mm

Pastūma f plienui < 750 N/mm²: 0,1 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Bendras ilgis L	84 mm
Norma	DIN 1897
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2	25,9 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	40 mm

Tolerancija Nominalusis \emptyset	h8
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,1 mm/aps,
Koto $\emptyset D_s$	9,4 mm
Nominalusis $\emptyset D_c$	9,4 mm
Smailas kampas	130 laipsniai
Serija	HOLEX CleverDrill
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Kotas	Cilindrinis kotas
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas