



HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS, be dangos, Ø DC h8: 17 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	113005 17
GTIN	4045197952868
Produktų klasė	12B

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimui atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio pagalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos sraigtinis griovelis.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Vidinis aušinimas: ne

Norma: DIN 1897

Tolerancija Nominalusis Ø: h8

Smailas kampas: 130 laipsniai

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 : 34,5 mm

Užspaudimo griovelio ilgis c: 60 mm

Bendras ilgis L: 119 mm

Koto Ø D_s : 17 mm

Pastūma f plienui < 750 N/mm²: 0,2 mm/aps,

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	119 mm
Norma	DIN 1897
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,2 mm/aps,
Koto Ø D_s	17 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h8

Nominalusis $\varnothing D_c$	17 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2	34,5 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	60 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Smailas kampas	130 laipsniai
Serija	HOLEX CleverDrill
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Kotas	Cilindrinis kotas
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas