



HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS, be dangos, Ø DC h8: 3,1 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	113005 3,1
GTIN	4045197952004
Produktų klasė	12B

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimui atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio pagalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos sraigtinis griovelis.

Vidinis aušinimas: ne

Norma: DIN 1897

Tolerancija Nominalusis Ø: h8

Smailas kampas: 130 laipsniai

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L₂: 13,35 mm

Užspaudimo griovelio ilgis c: 18 mm

Bendras ilgis L: 49 mm

Koto Ø D_s: 3,1 mm

Pastūma f plienui < 750 N/mm²: 0,05 mm/aps,

Techninis aprašymas

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	13,35 mm
Bendras ilgis L	49 mm
Koto Ø D _s	3,1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Užspaudimo griovelio ilgis c	18 mm
Nominalusis Ø D _c	3,1 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,05 mm/aps,

Norma	DIN 1897
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Smailas kampas	130 laipsniai
Serija	HOLEX CleverDrill
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Kotas	Cilindrinis kotas
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas