


HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS, be dangos, Ø DC h8: 2,5 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	113005 2,5
GTIN	4045197951946
Produktų klasė	12B

Aprašymas
Modelis:

Tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimo atvejams. Geriau pragražia dėl kryžminio pagalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifluotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos sraigtinis griovelis.

Vidinis aušinimas: ne

Norma: DIN 1897

Tolerancija Nominalusis Ø: h8

Smailas kampas: 130 laipsniai

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L₂: 10,25 mm

Užspaudimo griovelio ilgis c: 14 mm

Bendras ilgis L: 43 mm

Koto Ø D_s: 2,5 mm

Pastūma f plienui < 750 N/mm²: 0,05 mm/aps,

Techninis aprašymas

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	10,25 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,05 mm/aps,
Bendras ilgis L	43 mm
Norma	DIN 1897
Užspaudimo griovelio ilgis c	14 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto Ø D _s	2,5 mm

Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Nominalusis Ø D _c	2,5 mm
Smailas kampas	130 laipsniai
Serija	HOLEX CleverDrill
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Kotas	Cilindrinis kotas
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Priedai

HOLEX Clever Drill trumpųjų grąžtų rinkinys HSS Nr.
113005, tipas N su dėžute Tipas 1-10

113510 1-10