



HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS, be dangos, Ø DC h8: 6,9 mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 113005 6,9 |
| GTIN | 4045197952387 |
| Produktų klasė | 12B |

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimui atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio pagalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos sraigtinis griovelis.

Vidinis aušinimas: ne

Norma: DIN 1897

Tolerancija Nominalusis Ø: h8

Smailas kampas: 130 laipsniai

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L₂: 23,65 mm

Užspaudimo griovelio ilgis c: 34 mm

Bendras ilgis L: 74 mm

Koto Ø D_s: 6,9 mm

Pastūma f plienui < 750 N/mm²: 0,08 mm/aps,

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------|
| Tolerancija Nominalusis Ø | h8 |
| Pastūma f plienui < 750 N/mm ² | 0,08 mm/aps, |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂ | 23,65 mm |
| Koto Ø D _s | 6,9 mm |
| Bendras ilgis L | 74 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Nominalusis Ø D _c | 6,9 mm |

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 34 mm |
| Norma | DIN 1897 |
| Smailas kampas | 130 laipsniai |
| Serija | HOLEX CleverDrill |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS |
| Tipas | N |
| Kotas | Cilindrinis kotas |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |