


**HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS, be dangos, Ø DC h8: 18,5 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	113005 18,5
GTIN	4045197952899
Produktų klasė	12B

**Aprašymas**
**Modelis:**

Tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimui atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio pagalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos sraigtinis griovelis.

Vidinis aušinimas: ne

Norma: DIN 1897

Tolerancija Nominalusis Ø: h8

Smailas kampas: 130 laipsniai

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L<sub>2</sub>: 36,25 mm

Užspaudimo griovelio ilgis c: 64 mm

Bendras ilgis L: 127 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 18,5 mm

Pastūma f plienui < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/aps,

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto Ø D <sub>s</sub>	18,5 mm
Bendras ilgis L	127 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/aps,
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Norma	DIN 1897
Užspaudimo griovelio ilgis c	64 mm

Nominalusis $\varnothing D_c$	18,5 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis $L_2$	36,25 mm
Smailas kampas	130 laipsniai
Serija	HOLEX CleverDrill
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Kotas	Cilindrinis kotas
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas