

Garant
XNEU 14T7 ANEN-W glotniojo apdirbimo plokštelė, HB7520, Tipas: UNI

Užsakymo data

Užsakymo numeris	213468 UNI
GTIN	4045197953223
Produktų klasė	21A

Aprašymas
Modelis:

Plokštelė su 1 pjovimo briauna.

Rekomendacija:

Aukščiausiai paviršių kokybei pasiekti rinkitės plokštelių toleranciją ir derinkite su glotniojo apdirbimo plokšte (-ėmis).

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Frezavimo galvutės ilgis 8 mm.

maksimalus pjovimo gylis $a_{p \max}$: 6 mm

Techninis aprašymas

Tipas	UNI
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XNEU 14T7 ANEN-W
Kietlydinys	HB7520
Ašmenys	HM
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \max}$.	6 mm

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui