



Lengvas kaliojo ketaus veržtuvas, Užveržimo tarpas: 100mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

860000 100

GTIN

4008158008240

Produktų klasė

83J

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės prispaudiklis iš kaliojo ketaus; tvirtos prizminės kreipiančiosios iš profiliuoto plieno, su grioveliais, cinkuotos galvaniniu būdu. Lengvos eigos plieninis sraigtas, juodintas, su trapeciniu sriegiu ir judinama prispaudimo plokšte. Greitai veikiantis reguliatorius, patikimai užspaudžiantis.

Judinamas prispaudiklis **su apsauga nuo slydimo**, kuri neleidžia užveržtiems veržtuvams netyčia atsilaisvinti. Judinamos, be įrankių keičiamos prispaudimo plokštės nuo dyd. 160.

Prispaudžiamoji plokštuma su apsauginiu plastikiniu dangteliu.

Užspaudimo jėga iki 6000 N.

Standartas:

DIN 5117

Atsarginė dalis:

Apsauginis dangtelis Nr. 860115.

Techninis aprašymas

Kreipiančiosios skerspjuvis

15×5 mm

Išnešimas

50 mm

Užveržimo tarpas	100 mm
Produkto rūšis	Veržtuvas

Priedai

Užspaudimo dangtelių rinkinys 8 vnt. Prispaudžiamosios plokštės Ø 23 mm	860115 23
Vario užveržiamųjų antdėklų pora	862950