

Garant**GARANT Softcut® 45° galinga freza, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213555 40/3
GTIN	4045197953421
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Didelis pjovimo briaunų skaičius maksimaliam produktyvumui. Puikus derinys minkštam pjovimui, sunaudojant nedaug galios. Precizinis ir patikimas keičiamų plokštelių tvirtinimas, priveržiant jas nurodytu priveržimo momentu.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 3,0** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$	52,2 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SE.T1305

Tinkamos keičiamos plokštelės	XEEW1305
Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm
Serija	Softcut®
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm	211750 3,0