

**HOLEX****Aukščio žymeklis su horizontaliai judančia ženklavimo adata, Ženklavimo aukštis: 600mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	443720 600
GTIN	4045197953476
Produktų klasė	42D

**Aprašymas****Modelis:**

**Tvirtas padas su nušlifotu pagrindu.** Su reguliuojama liniuote, lupa ir nustatymo varžtu. Padala 0,02 mm. Skalės nulinė vertė ir ženklavimo smaigalys sureguliuoti pagal pado stovėjimo padėtį (ženklavimo galimybė nuo „0“). Todėl brėžinių matmenis galima perkelti tiesiogiai be skaičiavimo klaidų. Ženklavimo adata **padengta kietlydiniu ir reguliuojama horizontaliai 140 mm** (pvz., sunkiai prieinamoms vietoms). Plonas ženklavimo adatos modelis ženklavimui siauruose grioveliuose. Ergonomiška pado forma sumažina įsidūrimo ženklavimo adata į ranką riziką.

**Techninis aprašymas**

Pado ilgis	190 mm
Nonijaus skalė	1/50 mm
Pado plotis	120 mm
Kalibravimas	E1

Leistina paklaida	0,06 mm
Matavimo liniuotės skerspjūvis	35×12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
Produkto rūšis	Aukščio matavimo ir ženklavimo prietaisas

## Paslaugos

Kalibravimas Aukščiamatis / aukščio žymeklis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	024630 1000
---	-------------

## Priedai

Atsarginė ženklavimo adata kietlydinio galu Reguliavimo ribos 140 mm	443730 140
--	------------