

Garant**APMT 060202 FR, HU7810, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215621 ALU
GTIN	4045197953827
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3$ mm, $a_p \text{ max} = 4$ mm.

Kampo spindulys: 0,2 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,1 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,1 mm
Tipas	AL
Kampo spindulys	0,2 mm
Serija	Softcut®
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APMT 060202 FR
Kietlydinys	HU7810
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	600 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	500 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	400 m/min	N
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		