



ER įspraustinė, HSK-A 63 yp. trumpa, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 25



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 305427 25 |
| GTIN | 4045197953735 |
| Produktų klasė | 32A |

Aprašymas

Modelis:

Su Balluff/RFID lusto anga.

- **Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!).**
- **Su aušinimo kanalu (be nustatymo varžto).**
- **HSK darbinės plokštumos apdirbtos.**

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui ER spyruokliuojančiose įvorėse pagal DIN 6499 – forma A ir B.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su High-Speed užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Išorinis Ø D | 42 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 75 mm |
| Užspaudimo ribos | 1 - 16 mm |
| skirta ER cangėms | 25 |
| Laikiklis | HSK-A 63 yp. trumpa |

| | |
|---|------------------------------------|
| Laikiklio norma | ISO 12164-1 |
| Laikiklio norma | DIN 69882-6 |
| Laikiklio norma | DIN 69893 |
| Forma | A |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 20000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 μm |
| Pjovimo technika | HSC |
| Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip |
| Produkto rūšis | Įspraustinė |

Priedai

| | |
|--|-----------|
| ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 25 | 309680 25 |
|--|-----------|