

Garant**Greitojo keitimo sriegimo patronas, BT 40, Sriegiams: M3-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	334663 M3-12
GTIN	4045197954411
Produktų klasė	31M

Aprašymas**Modelis:**

- **Trumpa konstrukcija su ašinio ilgio kompensacija tempiant ir gniuždant.**
- **Reguliuojama pjovimo jėga įvairioms medžiagoms ir sriegikliams.**

Paskirtis:

- **Tikslių matmenų sriegių sriegimui.**
- **Tinka dešiniams ir kairiniams sriegiams.**
- **NC staklėms ir apdirbimo centrams.**

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo įvories žr. Nr. 335420–335660.

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308820; 308835.

Pastaba:

- **Greitojo keitimo sriegimo patronai su kitokiais kotais - dyd. M14 – M33 - parduodami pagal užklausimą.**
- **Greitojo keitimo sriegimo patronas nepritaikytas vidiniam aušinimui.**

Laikiklio norma: ISO 7388-2

Ilgio kompensacija gniuždant: 7,5 mm

Ilgio kompensacija tempiant: 7,5 mm

Išorinis Ø D: 38 mm

Vidinis Ø D₁: 19 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 68 mm

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	38 mm
Vidinis Ø D ₁	19 mm
Ilgio kompensacija gniuždant	7,5 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	68 mm
Ilgio kompensacija tempiant	7,5 mm
Sriegiams	M3 – M12
Laikiklis	BT 40
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Produkto rūšis	Sriegimo patronas