

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 16/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251113 16/12
GTIN	4045197954459
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Svirtis	259015 2
Galvutės ilgis L ₁	26 mm
Atraminė plokštelė	259031 20
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Bendras ilgis L	100 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1204..
Laikiklio ISO kodas	PSSNR/L 1616H12
Plokštelės dydis	12 mm
Koto dydis	16 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Svirties varžtas	259018 2
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500