

## Mitutoyo

### Skaitmeninis slankmatis su AOS sistema ir perjungimu iš mm į colius, Matavimo diapazonas: 150mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	412639 150
GTIN	4946368667751
Produktų klasė	44A

#### Aprašymas

##### Modelis:

- **Absoliutinė skalė nereikalauja nustatinti nulio, todėl lengva ir paprasta matuoti.**
- **Naudoja mažai elektros energijos (20000 valandų nuolatinio veikimo), kontrolinis baterijos rodmuo.**

Matavimo rezultatai rodomi dideliais aiškiais skaitmenimis (9 mm aukščio). Elektromagnetinė matavimo sistema **AOS (Advanced Onsite Sensor)** padidina apsaugą nuo dulkių ir drėgmės. Su perjungimu į mm / colius.

Su **ratuku**.

##### Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

##### Priedai pasirinktinai:

Baterijų skyrelio dangtelis Nr. 412239 dyd. B.

#### Techninis aprašymas

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,4
Varomasis ritinėlis	taip
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Eksploatavimo trukmė	20000 h
Norma	ISO 13385

Matavimo ribos	0 - 150 mm
Yra gyliamatis	taip
Padalos vertė	0,01 mm
Antgalių ilgis	40 mm
Padalos vertė	0,0005 in
Baterijų kiekis	1
LCD ekrano skaitmenų dydis	9 mm
Kalibravimas	A1
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,02 mm
Matavimo prietaiso matavimo metodas	elektromagnetinis induktyvus metodas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

## Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkKS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

## Priedai

Gylmačio prispaudimo plokštelė, metalinė su 2 varžtais	412120
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Baterijų skyriaus dangtelis Tipas B	412239 B