

Garant

Tekinimo įrankio laikiklis su fiksuotu nuolydžio kampu 1,5°, kairin., Koto / plokštelių dydis L: 25/11 mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	271996 25/11
GTIN	4045197954794
Produktų klasė	21W

Techninis aprašymas

Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštei	279810 4
Koto dydis	25 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Bendras ilgis L	152 mm
Galvutės ilgis L ₁	30 mm
Nuolydžio kampas	1,5 laipsniai
Plokštelės dydis	11 mm
Paskirtis	kairin.
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
--	------------

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu
Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500