

Garant

Tekinimo įrankio laikiklis su fiksuotu nuolydžio kampu 1,5°, kairin., Koto / plokštelių dydis L: 16/11 mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	271996 16/11
GTIN	4045197954770
Produktų klasė	21W

Techninis aprašymas

Koto dydis	16 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	16 mm
Galvutės ilgis L ₁	20 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštei	279810 4
Nuolydžio kampas	1,5 laipsniai
Plokštelės dydis	11 mm
Paskirtis	kairin.
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500