

**Garant**

**Tekinimo įrankio laikiklis su fiksuotu nuolydžio kampu 1,5°, dešinin., Koto / plokštelių dydis L: 20/11 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	271995 20/11
GTIN	4045197954725
Produktų klasė	21W

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	20 mm
Koto dydis	20 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	30 mm
Bendras ilgis L	130 mm
Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštei	279810 4
Nuolydžio kampas	1,5 laipsniai
Plokštelės dydis	11 mm
Paskirtis	dešinin.
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

**Priedai**

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
--	------------

Užveržimo varžtas Tipas 4	279810 4
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500