

Pristatoma profilių sandėliavimo lentyna, Aukštis: 3000mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	991489 3000
GTIN	4058255038190
Produktų klasė	960

Aprašymas

Modelis:

Patogiam ir apžvalgiam lengvų ir sunkių ilgų medžiagų sandėliavimui, pvz.: lubų balkių, vamzdžių, lentjuosčių, tašų ir pan. Įvairiai panaudojami skirtukai leidžia lanksčiai pasirinkti norimą lentynų plotį. Nuolydis 10°.

Tiekimo sudėtis:

1 rėmas, 5 skersiniai, 2 atraminės plokštės, padas, 4 inkariniai varžtai tvirtinimui pie grindų (be skirtukų).

Spalva:

Stovai panašūs kaip RAL 5017 mėlyni, skersiniai RAL 2004 oranžiniai **dažyti miltelinu būdu.**

Pastaba:

- **Jei grindys nelygios, rekomenduojame pakloti lakštinio metalo pagrindą Nr. 991481.**
- **Sandėliuojami daiktai gali būti aukštesni nei lentyna maksimaliai 500 mm!**
- **Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontuota.**
- **Skiriamąsias plokšteles Nr. 991490 dyd. 500 arba Nr. 991490 dyd. 750. Prašome užsakyti atskirai.**

Techninis aprašymas

Stelažo lentynų plotis	2700 mm
Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis	2786 mm
Rėmo profilis	S610-M18-U
Vertikali apkrova (atskiros sekcijos)	1135 kg
kiekvienam laikikliui tenkantis šoninis krūvis	25 kg
Aukštis	3000 mm
Reguliuojamas aukštis kas	50 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 5010, 2004
Produkto rūšis	Profilių sandėliavimo lentyna

Priedai

Inkaras palečių lentynų rėmui prie grindų tvirtinti	991470
---	--------