

**Įrankių laikiklis, forma B6 radialinis, kairinis, ilgas, Koto Ø d1: 40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319080 40
GTIN	4045197955036
Produktų klasė	32V

Aprašymas**Modelis:**

- Grūdintas HRC 58 ± 2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

Paskirtis:

Geriausiai tinka išoriniam apdirbimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Techninis aprašymas

h_2	34 mm
h_5	48 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 40
b_1	118 mm
h_1	25 mm
l_1	22 mm

h_6	32,5 mm
b_2	75,5 mm
l_2	44 mm
Koto $\varnothing d_1$	40 mm
Forma	B
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis

Priedai

Surinkimo raktas rutuliniam antgaliui Dydis 10	319003 10
--	-----------