

Garant**WOEX 030204 T, HB330, Tipas: UNI**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	232435 UNI
GTIN	4045197955128
Produktų klasė	21E

Aprašymas

Tinka:

GARANT grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Nr. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Pjovimo technika: MTC

Pastūma f: 0,06 mm/aps.

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,06 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 030204 T
Kietlydinys	HB330
Ašmenys	HM
Pjovimo technika	MTC
Produkto rūšis	Gręžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	275 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	275 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	275 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	165 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	165 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	80 m/min	S
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		