

**Kampainis iš anoduoto aliuminio Tikslumo klasė 1, Kojelės ilgis: 75X50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	451050 75X50
GTIN	4067263117865
Produktų klasė	42F

Aprašymas**Modelis:**

Kampas iš grūdinto aliuminio (HRC 63). Atsparus korozijai. Antimagnetinis. Atsparus įbrėžimams, juodi anoduoti matiniai paviršiai. Matavimo paviršiai tiksliai apdirbti. Aiškiai įskaitoma, lazeriu graviruota skalė.

Techninis aprašymas

Kojelės skerspjūvis	15×4 mm
Ilgos briaunos ilgis	75 mm
Kojelės ilgis	75×50 mm
Status kampas	0,014 mm
Atraminės kojelės ilgis	50 mm
Kalibravimas	F1
Norma	Gamykliniai standartai
Tikslumas	1

Medžiaga	Aliuminis
visos dalys	grūdintas
Matavimo plokštuma	frezuotas
Produkto rūšis	Plokščias kampainis

Paslaugos

DAkS kalibravimas Plokšti, atraminiai ir aštriabriauniai kampainiai Maksimalus kojėlės ilgis 750 mm	025010 750
Kalibravimas Plokščiasis, pastatomasis ir reguliuojamasis kampainis Maksimalus kojėlės ilgis 100 mm	025000 100