

HOLEX**Kampainis iš anoduoto aliuminio Tikslumo klasė 1, Kojelės ilgis: 250X165mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	451050 250X165
GTIN	4067263125907
Produktų klasė	42F

Aprašymas**Modelis:**

Kampas iš grūdinto aliuminio (HRC 63). Atsparus korozijai. Antimagnetinis. Atsparus įbrėžimams, juodi anoduoti matiniai paviršiai. Matavimo paviršiai tiksliai apdirbti. Aiškiai įskaitoma, lazeriu graviruota skalė.

Techninis aprašymas

Ilgos briaunos ilgis	250 mm
Atraminės kojelės ilgis	165 mm
Kojelės skerspjūvis	35×7 mm
Status kampas	0,023 mm
Kojelės ilgis	250×165 mm
Kalibravimas	F1
Norma	Gamykliniai standartai
Tikslumas	1

Medžiaga	Aliuminis
visos dalys	grūdintas
Matavimo plokštuma	frezuotas
Produkto rūšis	Plokščias kampainis

Paslaugos

DAkS kalibravimas Plokšti, atraminiai ir aštriabriauniai kampainiai Maksimalus kojėlės ilgis 750 mm	025010 750
Kalibravimas Plokščiasis, pastatomasis ir reguliuojamasis kampainis Maksimalus kojėlės ilgis 300 mm	025000 300