



Atraminis kampainis iš anoduoto aliuminio Tikslumo klasė 1, Kojelės ilgis: 75X50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	451060 75X50
GTIN	4067263125938
Produktų klasė	42F

Aprašymas

Modelis:

Kampas iš grūdinto aliuminio (HRC 63). Atsparus korozijai. Antimagnetinis. Atsparus įbrėžimams, juodi anoduoti matiniai paviršiai. Matavimo paviršiai tiksliai apdirbti. Aiškiai įskaitoma, lazeriu graviruota skalė.

Techninis aprašymas

Ilgos briaunos ilgis	75 mm
Kojelės ilgis	75x50 mm
Atraminės kojelės ilgis	50 mm
Kojelės skerspjūvis	15x4 mm
Status kampas	0,014 mm
Kalibravimas	F1
Norma	Gamykliniai standartai

Tikslumas	1
Medžiaga	Aliuminis
visos dalys	grūdintas
Matavimo plokštuma	frezuotas
Produkto rūšis	Atraminis kampainis

Paslaugos

KalibravimasPlokščiasis, pastatomasis ir reguliuojamasis kampainis Maksimalus kojelės ilgis 100 mm	025000 100
DAkKS kalibravimasPlokšti, atraminiai ir aštriabriauniai kampainiai Maksimalus kojelės ilgis 750 mm	025010 750