



CleverDrill ilgas spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, Ø DC h8: 12 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	116050 12
GTIN	4045197956569
Produktų klasė	12B

Aprašymas

Modelis:

HOLEX CleverDrill tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimo atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio užgalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifluotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos atleistas sraigtinis griovelis.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Pastaba:

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112120, 112140 ir 112170 su **142° viršūnės kampu** didesniai procesų patikimumui užtikrinti

Vidinis aušinimas: ne

Norma: DIN 340

Tolerancija Nominalusis Ø: h8

Smailas kampas: 130 laipsniai

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 : 116 mm

Užspaudimo griovelio ilgis c: 134 mm

Bendras ilgis L: 205 mm

Koto Ø D_s : 12 mm

Techninis aprašymas

Užspaudimo griovelio ilgis c	134 mm
Koto Ø D_s	12 mm
Norma	DIN 340
Tolerancija Nominalusis Ø	h8

Bendras ilgis L	205 mm
Nominalusis $\varnothing D_c$	12 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	116 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Smailas kampas	130 laipsniai
Serija	HOLEX CleverDrill
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Kotas	Cilindrinis kotas
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas