



## Perjungiamas veržtuvas darbui viena ranka, Užveržimo tarpas: 650mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	860280 650
GTIN	4008158028552
Produktų klasė	83K

### Aprašymas

#### Modelis:

Kreipiančioji iš kalibruoto plieno, juodinta. Slystamoji apkaba, atraminis padas, korpusas ir slėgtuvo svirtis iš stiklo pluoštu sutvirtino poliamido (atsparaus smūgiams). Didelės, plokščios užspaudžiamosios plokštumos – galima spausti aplink kreipiančiąją. Praktiška **rankenėle** galima greitai **perjungti** užspaudimo funkciją į plėtimo. Greitas reguliavimas atlaisvinimo svirtimi.

#### Paskirtis:

Universalus pritaikymas, patogus darbas viena ranka nedidele užspaudimo jėga (iki 1200 N).

**Greitas perjungimas tarp užspaudimo ir plėtimo.**

### Techninis aprašymas

Plėtimo ribos	75 - 685 mm
Užveržimo tarpas	650 mm
Kreipiančiosios skerspjuvis	20×5 mm
Išnešimas	85 mm
maksimali užspaudimo jėga	1200 Nm

Produkto rūšis

Veržtuvas