



Perjungiamas veržtuvas darbui viena ranka, Užveržimo tarpas: 160mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	860280 160
GTIN	4008158028521
Produktų klasė	83K

Aprašymas

Modelis:

Kreipiančioji iš kalibruoto plieno, juodinta. Slystamoji apkaba, atraminis padas, korpusas ir slėgtuvo svirtis iš stiklo pluoštu sutvirtino poliamido (atsparaus smūgiams). Didelės, plokščios užspaudžiamosios plokštumos – galima spausti aplink kreipiančiąją. Praktiška **rankenėle** galima greitai **perjungti** užspaudimo funkciją į plėtimo. Greitas reguliavimas atlaisvinimo svirtimi.

Paskirtis:

Universalus pritaikymas, patogus darbas viena ranka nedidele užspaudimo jėga (iki 1200 N).

Greitas perjungimas tarp užspaudimo ir plėtimo.

Techninis aprašymas

Išnešimas	85 mm
Plėtimo ribos	75 - 235 mm
Užveržimo tarpas	160 mm
Kreipiančiosios skerspjuvis	20×5 mm
maksimali užspaudimo jėga	1200 Nm

Produkto rūšis

Veržtuvas