



Išsilyginantis kryžminis lazerinis nivelyras LINO, Tipas: L2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	468481 L2
GTIN	7640110697528
Produktų klasė	47C

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, ergonomiškas plastikinis korpusas, apsaugotas nuo dulkių ir drėgmės. Pulsavimo funkcija su energiją taupančiu režimu. **Ilgą eksploataavimo trukmę** net iki 44 h dėl ličio jonų akumuliatoriaus. Magnetinis adapteris gali būti tvirtinamas ant bet kurios sienos, kurioje yra plieno elementų. **Dėl magneto galima palenkti ir lengvai nuimti.** Reguliatorius įstrižoms projekcijoms ir kaip apsauga transportuojant.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su adapteriu, ličio jonų akumuliatoriumi, įkrovikliu, baterijos laikiklis, taikiniu ir lagaminu.

Techninis aprašymas

Išlyginimo ribos	±4 laipsniai
Veikimo nuotolis su imtuvu	80 m
Veikimo nuotolis	25 m

Svoris	530 g
Lazerio klasė	2
Gylis	100 mm
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
Leistina paklaida	0,2 mm/m
Plotis	60 mm
IP apsaugos klasė	IP 54
Stovo sriegis	1/4 UNC in
Aukštis	110 mm
Lazerio spalva	raudona
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	1
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis	Kryžminių linijų lazeris

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/468481-L2>