

HOLEX**Lengvas kaliojo ketaus veržtuvas, Užveržimo tarpas: 100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	860100 100
GTIN	4008158004051
Produktų klasė	82C

Aprašymas**Modelis:**

Aukštos kokybės prispaudiklis iš kaliojo ketaus; tvirtos prizminės kreipiančiosios iš profiliuoto plieno, su grioveliais, cinkuotos galvaniniu būdu. Lengvos eigos plieninis sraigtas, juodintas, su trapeciniu sriegiu ir judinama prispaudimo plokšte. Greitai veikiantis reguliatorius, patikimai užspaudžiantis. Prispaudžiamoji plokštuma su apsauginiu plastikiniu dangteliu.

Standartas:**DIN 5117****Techninis aprašymas**

Užveržimo tarpas	100 mm
Išnešimas	50 mm
Kreipiančiosios skerspjuvis	15×5 mm
Produkto rūšis	Veržtuvas

