

**Dantytų kumštelių rinkinys, skirtas griebtuvui, 3 vnt., Ø 200 mm, Tipas: 5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	313953 5
GTIN	2050001946027
Produktų klasė	33T

Aprašymas**Modelis:**

Grūdinti kumšteliai tekimo griebtuvams. Išoriniam neapdirbtų ruošinių užspaudimui, dantytumas 1,5×60°.

Juodintas.

Pastaba:

Tinka BISON – 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	144 - 173 mm
Griovelio plotis n	14 mm
Sriegis M	M6
Produkto pavadinimo požymis	Ø 200 mm
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo tekimo griebtuvo lūpos