



Kabelių vyniotuvas, Tipas: 17S



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081192 17S
GTIN	7391390327543
Produktų klasė	08A

Aprašymas

Modelis:

Kabelių vyniotuvas **su valdomu išvyniojimo ir suvyniojimo automatiniu mechanizmu, su keliais fiksatoriais apsisukimui**. Itin atsparus lūžiams, uždaras **plastikinis korpusas**. Terminė **apsauga nuo perkrovos**, tvirtas H07RN-F neopreno kabelis su movos jungtimi.

Paprastas montavimas prie sienos ar lubų su **180° pasukimo sritimi**.

Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Paskirtis:

Užtikrinti ergonomiškumui dirbant be įtempimo bei apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų dėl ant žemės gulinių žarnų.

Pastaba:

Žarnų vyniotuvą su spyruokline pavara žr. Nr. 080066 iki 080079.

Techninis aprašymas

Plotis	190 mm
Nominali galia išvyniojus	2400 W
Kabelio sandara	3G1,5

Kabelio medžiaga	Neopreno guma
Nominalioji įtampa	250 V
Laido ilgis	17 m
Aukštis	410 mm
Ilgis	490 mm
Kabelio klasė	H07RN-F
IP apsaugos klasė	IP 44
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įvesties kištuko tipas	F
Produkto rūšis	Kabelių vyniotuvas