

Skersinių pora EGN 110×50, Skersinių ilgis: 2700 mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	991341 2700
GTIN	4058255037414
Produktų klasė	96P

Aprašymas**Modelis:**

Dėžės formos profiliai, pagaminti šaltojo formavimo būdu su privirintomis plokštelėmis. Kiekviena plokštelė su 5 stabiliais kabliais, kad apkrova būtų paskirstoma optimaliai. Lentynos apkrova iki 3250 kg kiekvienai skersinių porai.

Tiekimo sudėtis:

2 vnt. skersinių pakabinimui ant stovo, su 2 fiksatoriais.

Spalva:

Panašūs kaip RAL 2004 oranžiniai, **dažyti miltelinu būdu.**

Pastaba:

Naujuosius 50 mm gylio skersinius galima derinti su senaisiais 40 mm gylio skersiniais.

Skersinių aukštis: 110 mm

Kiekvienos skersinių poros keliamoji galia: 2580 kg

Techninis aprašymas

Skersinio tipas	LNS 110×50
Kiekvienos skersinių poros keliamoji galia	2580 kg
Skersinių ilgis	2700 mm
Paskirtis	Padėklų stelažas
Skersinių aukštis	110 mm
Produkto rūšis	Skersinis

