

**Plieniniai veržtuvai, Užveržimo tarpas: 500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	860500 500
GTIN	4008158034171
Produktų klasė	83K

Aprašymas**Modelis:**

Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno, slystamoji apkaba iš kaldinto šampuojant plieno, atitinkamai pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Lengvos eigos plieninis sraigtas su trapeciniu sriegiu, juodintas.

Judinamos, be įrankių keičiamos prispaudimo plokštės nuo dyd. 160. Užspaudimo jėga iki 6000 N.

Techninis aprašymas

Kreipiančiosios skerspjūvis	28×11 mm
Išnešimas	120 mm
Užveržimo tarpas	500 mm
Produkto rūšis	Veržtuvas

Priedai

Užspaudimo dangtelių rinkinys 8 vnt. Prispaudžiamosios plokštės Ø 37 mm

860115 37