

**HOLEX****Grąžtas metaliniams lakštams HSS vienpusis, be dangos, Ø DC h8: 5,7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	113341 5,7
GTIN	4045197965110
Produktų klasė	12B

**Aprašymas****Modelis:**

**Atsparus lūžiams**, nes trumpi sraigtiniai grioveliai ir sustiprinta šerdis. Centruojanti viršūnė.

**Paviršius nušlifluotas perimetru** (be nuožulų), kad nestrigtų.

Paviršius oksiduotas.

Konstruktiniai matmenys kaip DIN 1897.

Viršūnės forma C.

**Paskirtis:**

**Specialiai lakštinio metalo gręžimui.**

**Techninis aprašymas**

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	10,5 mm
Norma	DIN 1897
Bendras ilgis L	66 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	5,7 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	19 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Smailas kampas	135 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	ne

Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
sausasis	tinka		