



## Sunkūs plieniniai U formos veržtuvai su specialia spaudžiamąja mova, Užveržimo tarpas: 300mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	861000 300
GTIN	4008158027043
Produktų klasė	83K

### Aprašymas

#### Modelis:

Kreipiančioji ir atraminis padas iš profilinio plieno profilis, abi dalys pagerintos kokybės ir cinkuotos galvaniniu būdu. Slystamoji apkaba kaldinta šampuojant, pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Dilimui atsparus, lengvos eigos plieninis sraigtas su metriniu sriegiu ir judinama (iki 35°) specialia spaudžiamąja mova, sraigtas pagerintos kokybės ir juodintas, su reguliuojama T formos rankena.

#### Paskirtis:

Užspausti T ir dvigubos T formos sijas, U formos plieno profilius, taip pat apimti ar perimti profilius ir sąramas. **Maksimali užspaudimo jėga iki maždaug 12 000 N.**

### Techninis aprašymas

Užveržimo tarpas	300 mm
Kreipiančiosios skerspjuvis	30×15 mm
Išnešimas	140 mm
U apkabos įleidimo gylis	100 mm

Svoris	3,7 kg
Produkto rūšis	Veržtuvas

---

## Priedai

Užspaudimo dangtelis su tvirtinimo detalėmis	861130
--	--------