

**Garant****Griovelių drožiklio laikiklis keturbriaunėms pjovimo plokštelėms Ø DS 25 mm, Nuo kvadrato: 27mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290332 27
GTIN	4045197965400
Produktų klasė	29K

**Aprašymas****Pastaba:**

- Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.
- Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393 – 290393.

**Techninis aprašymas**

Varžtas	290399 3
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	27 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	100 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	14,5 mm
tinka keturbriauniams	27 - 37 mm
Koto Ø	25 mm
Pjoviklio laikiklis Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto ilgis L <sub>s</sub>	90 mm
Kotas	Kombinuotas kotas
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

