

**Garant**
**Griovelių drožiklio laikiklis keturbriaunėms pjovimo plokštelėms Ø DS 25 mm, Nuo kvadrato: 10mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290332 10
GTIN	4045197965363
Produktų klasė	29K

**Aprašymas**
**Pastaba:**

- Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikroдинį indikatorių.
- Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393 – 290393.

**Techninis aprašymas**

Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	9,1 mm
Varžtas	290399 1
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	4,8 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	40 mm
tinka keturbriauniams	10 - 13 mm
Koto Ø	25 mm
Pjoviklio laikiklis Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto ilgis L <sub>s</sub>	90 mm
Kotas	Kombinuotas kotas
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

