

## Garant

**Griovelių drožiklio laikiklis šešiabriaunėms pjovimo plokštelėms Ø DS 32 mm,  
Nuo šešiabriaunio: 9mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	290344 9
GTIN	4045197965653
Produktų klasė	29K

## Aprašymas

### Pastaba:

- **Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.**
- **Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393 – 290393.**

## Techninis aprašymas

Varžtas	290399 1
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	4,5 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	30 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	8,5 mm
tinka šešiabriauniams	9 - 11 mm
Koto Ø	32 mm
Pjoviklio laikiklis Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto ilgis L <sub>s</sub>	100 mm
Kotas	Kombinuotas kotas
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

