

## Garant

**Griovelių drožiklio laikiklis šešiabriaunėms pjovimo plokštelėms Ø DS 25 mm,  
Nuo šešiabriaunio: 37mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	290342 37
GTIN	4045197965646
Produktų klasė	29K

## Aprašymas

### Pastaba:

- **Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.**
- **Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393 – 290393.**

## Techninis aprašymas

Varžtas	290399 3
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	126 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	37 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	19,5 mm
tinka šešiabriauniams	37 - 45 mm
Koto Ø	25 mm
Pjoviklio laikiklis Ø D <sub>1</sub>	35 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto ilgis L <sub>s</sub>	90 mm
Kotas	Kombinuotas kotas
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

