

**Garant**

**Griovelių drožiklio laikiklis šešiabriaunėms pjovimo plokštelėms Ø DS 20 mm,  
Nuo šešiabriaunio: 17mm**


**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290340 17
GTIN	4045197965578
Produktų klasė	29K

**Aprašymas**
**Pastaba:**

- **Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.**
- **Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393 – 290393.**

**Techninis aprašymas**

Varžtas	290399 2
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	56 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	8,5 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	16 mm
tinka šešiabriauniams	17 - 28 mm
Koto Ø	20 mm
Pjoviklio laikiklis Ø D <sub>1</sub>	15 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto ilgis L <sub>s</sub>	50 mm
Kotas	Kombinuotas kotas
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

