

Garant

**Griovelių drožiklio laikiklis šešiabriaunėms pjovimo plokštelėms Ø DS 20 mm,
Nuo šešiabriaunio: 11mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290340 11
GTIN	4045197965561
Produktų klasė	29K

Aprašymas**Pastaba:**

- **Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.**
- **Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393 – 290393.**

Techninis aprašymas

Varžtas	290399 1
Naudingasis ilgis L ₁	40 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	10,5 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	5,5 mm
tinka šešiabriauniams	11 - 17 mm
Koto Ø	20 mm
Pjoviklio laikiklis Ø D ₁	10 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto ilgis L _s	50 mm
Kotas	Kombinuotas kotas
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

