



Plieniniai veržtuvai, Užveržimo tarpas: 1250mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

860500 1250

GTIN

4008158034294

Produktų klasė

83K

Aprašymas

Modelis:

Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno, slystamoji apkaba iš kaldinto šampuojant plieno, atitinkamai pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Lengvos eigos plieninis sraigtas su trapeciniu sriegiu, juodintas.

Judinamos, be įrankių keičiamos prispaudimo plokštės nuo dyd. 160. Užspaudimo jėga iki 6000 N.

Techninis aprašymas

Išnešimas

120 mm

Užveržimo tarpas

1250 mm

Kreipiančiosios skerspjuvis

28×11 mm

Produkto rūšis

Veržtuvas

Priedai

Užspaudimo dangtelių rinkinys 8 vnt. Prispaudžiamosios plokštės Ø 37 mm

860115 37