



Plieninis aukštos kokybės spaustukas su specialiu spaudžiamuoju dangteliu, Užveržimo tarpas: 300mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	861100 300
GTIN	4008158007281
Produktų klasė	83K

Aprašymas

Modelis:

Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno (specialus profilis), abi dalys pagerintos kokybės ir cinkuotos galvaniniu būdu. Slystamoji apkaba iš plieno, kaldinta šlampavimo būdu, pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Dilimui atsparus, lengvos eigos plieninis sraigtas su trapeciniu sriegiu. Patvarus, su specialia karščiui atsparia plokšte su plieno intarpu, palenkiamas iki 35°. Sraigtas pagerintos kokybės, juodintas, su reguliuojama T formos rankena.

Paskirtis:

Didelėms ir labai didelėms apkrovoms, kai detales reikia užspausti gaminant plienines konstrukcijas, krovininius automobilius, mašinų gamyboje, šaltkalvių dirbtuvėse ir t. t. Judinama specialia spaudžiamąja užmoja galima užspausti detales su nuožula iki 35°. **Maksimali užspaudimo jėga iki maždaug 12 000 N.**

Techninis aprašymas

Išnešimas	140 mm
Užveržimo tarpas	300 mm

Svoris	2,9 kg
Kreipiančiosios skerspjuvis	34×13 mm
Produkto rūšis	Veržtuvas

Priedai

Užspaudimo dangtelis su tvirtinimo detalėmis	861130
Sparnuoti sraigtai su užspaudimo dangteliu	861140