



## Plieninis veržtuvas su svirtimi, Užveržimo tarpas: 120mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	860600 120
GTIN	4008158034324
Produktų klasė	83K

### Aprašymas

#### Modelis:

Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno, slystamoji apkaba iš kaldinto šampuojant plieno, atitinkamai pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Užspaudimo svirtis su užsifiksuojančiu dantytuoju segmentu. Atidaroma atblokuojamąja strekte. Judinama spaudžiamoji plokštė, užspaudimo svirtis dažyta milteliniu būdu.

Maksimali užspaudimo jėga iki 8500 N.

#### Paskirtis:

**Greitam** ir lengvam **užveržimui didele jėga.**

### Techninis aprašymas

Svoris	0,5 kg
Kreipiančiosios skerspjuvis	15×6 mm
Išnešimas	60 mm
Užveržimo tarpas	120 mm
Produkto rūšis	Veržtuvas

