



Kiaurymių išorinių ir vidinių užvartų nuėmiklių rinkinys, Tipas: 3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	839655 3
GTIN	7290003240937
Produktų klasė	83G

Aprašymas

Modelis:

Suspaudimo varžtu koto gale galima užvartų nuėmimo geležtę pastatyti **vertikaliai**, kad būtų galima ją įvesti į išgręžtą skylę. Užvartos nuimamos be vargo pjovimo briauną pasukiojus į **abi puses** kaskart po 180°. Geležtė keičiama. Vidinis šešiabriaunis atsuktuvas geležtei pakeisti yra rankenoje.

Paskirtis:

Idealiai tinka išorinėms ir vidinėms skylių užvartoms nuimti sunkiai prieinamose vietose.

Tiekimo sudėtis:

po 1 išorinių ir vidinių užvartų nuėmiklį Nr. 839650: dyd. 1; 2; 3

Techninis aprašymas

kiaurymės Ø	10 – 22 mm
kiaurymės Ø	3 – 5,5 mm
kiaurymės Ø	5 – 10 mm
kai maksimalus gręžimo gylis t	15 mm
kai maksimalus gręžimo gylis t	17 mm

kai maksimalus gręžimo gylis t	52 mm
Užvartų nuėmiklių skaičius	3
Produkto rūšis	Užvartų nuėmikliai

Priedai

Kiaurymių išorinių ir vidinių užvartų nuėmiklis Tipas 1	839650 1
Kiaurymių išorinių ir vidinių užvartų nuėmiklis Tipas 3	839650 3
Kiaurymių išorinių ir vidinių užvartų nuėmiklis Tipas 2	839650 2